

Промышленный принтер этикеток *«POScenter ITT-240/340»*



ПАСПОРТ

Содержание

1. Общие положения	2
2. Общие сведения об изделии	2
3. Основные параметры и размеры.....	3
4. Основные технические данные.....	4
5. Комплектность.....	5
6. Указания мер безопасности	5
7. Правила хранения и транспортирования Принтера Этикеток.....	5
8. Размещение и установка Принтера Этикеток	6
9. Гарантии поставщика	6
10. Учёт неисправностей при эксплуатации Принтера Этикеток	7

1. Общие положения

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики промышленного принтера этикеток POScenter ITT-240/340 (далее — Принтер Этикеток).

2. Общие сведения об изделии

2.1 Продукция изготовлена в соответствии с директивами 2006/42/ЕС, 2014/35/EU, 2014/30/EU Серийный выпуск **соответствует требованиям**
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

2.2 Предприятие поставщик Принтера Этикеток POScenter ITT-240/340: ООО «Центр-К» , 143421, Московская область, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, проезд Александра Невского, дом 4, офис 59/1 Телефон/факс: +7(495) 215-12-24(многоканальный).

3. Основные параметры и размеры

Модель	POScenter ITT-240	POScenter ITT-340
Метод печати	Прямая и термотрансферная печать	
Разрешение печати	203 dpi	300 dpi
Максимальная скорость печати	250 мм/сек (10 ips)	200 мм/сек (8 ips)
Максимальная ширина печати	108 мм	106 мм
Корпус	Литой печатный механизм, корпус с двухстворчатой дверцей из металла	
Дисплей и кнопки управления	Сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюйма, 7 кнопок управления	
Максимальная длина печати	2286 мм (90 дюймов)	
Тип носителя	Непрерывный / с высечкой / с черной меткой / фальцованный / перфорированный / текстильная лента / шелк	
Ширина носителя	15 - 120 мм (0,6 - 4,7 дюйма)	
Максимальный диаметр рулона	200 мм (8 дюймов)	
Толщина этикетки	0,06 - 1,0 мм	
Внутренний диаметр рулона этикетки	25,4 - 76 мм (1 - 3 дюйма) с адаптером для втулок 3 дюйма	
Минимальная длина этикетки	3 мм	
Высота зазора между этикетками	мин. 2 мм	
Ширина красящей ленты	40 - 110 мм (1,6 - 4,3 дюйма)	
Тип ленты	Воск (Wax), Воск / Смола (Wax/Resin) / Смола (Resin)	
Максимальная длина красящей ленты	450 м, диаметр втулки 1 дюйм, внешняя намотка	
Память	RAM: 256 Мб; Флеш: 16 Мб	
Интерфейс	USB 2.0 / RS-232 / Ethernet 10/100, USB-хост	
Датчики	Зазора между этикетками перемещаемый, черной метки перемещаемый, конца бумаги, конца ленты	
1D штрих-коды	Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar(RSS-14), UPC	
2D штрих-коды	PDF417, Data Matrix, QR CODE	
Ресурс термоголовки	50 км	
Поддерживаемые языки программирования	TSPL, ZPL, EPL	
Драйверы ПО	Windows; Linux; Mac	
SDK	Windows; iOS; Android	
Вес	10,0 кг	
Габариты	455 (Г) * 246 (Ш) * 285 (В) мм	
Питание	Вход AC 110-240 В, 2,5 А, 50-60 Гц Выход DC 24 В, 5 А, 120 Вт	
Рабочая температура/влажность	+5°C +50°C, 10%-93% без конденсации	
Температура/влажность хранения	-20°C +70°C, 10%-93% без конденсации	
Комплект поставки	Инструкция, встроенный блок питания с кабелем, USB кабель	
Процессор	MIPS (RISC)	
Часы реального времени (RTC)	Стандарт	
Опции	Стандартный отрезчик	

4. Основные технические данные

4.1. Принтер Этикеток имеет маркировку, содержащую следующую информацию:

- название;
- скорость печати
- ширина печати
- Интерфейсы
- напряжение сети питания;
- номинальный ток;
- знак соответствия;
- серийный номер

4.2. Время готовности принтера этикеток до рабочего состояния не превышает 3мин;

4.3. Конструкция принтера этикеток обеспечивает взаимозаменяемость однотипных узлов и блоков при техническом обслуживании и ремонте. Взаимозаменяемые узлы и блоки соединяются при помощи разъемных соединений.

4.4. Принтер этикеток в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения следующие воздействия:

- транспортную тряску с максимальным ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением в течение двух часов и ударные нагрузки многократного действия с ускорением 10-15 g и длительностью 5-10 мс.
- Температуру (-20~70°C)
- Относительную влажность 10~93 % без конденсата;
- Атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.)

5. Комплектность

5.1 Комплектность поставки принтера этикеток POScenter ITT-240/340 должна соответствовать указанной в табл.2.

Таблица 2 – Комплектность поставки Принтера этикеток POScenter ITT-240/340.

Наименование	Количество
Принтер POScenter ITT-240/340	1
Блок питания встр.	1
Кабель блока питания	1
USB кабель	1
Инструкция	1

6. Указания мер безопасности

6.1 К работе на Принтере чеков и его техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию Принтеров Чеков, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

6.2 Во время выявления неисправностей специалистом все измерительное оборудование должно быть заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при сетевом адаптере, выключенном из сетевой розетки.

7. Правила хранения и транспортирования Принтера Этикеток

7.1. Принтер этикеток должен храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя

и потребителя при температуре воздуха от $(-20\sim 70^{\circ}\text{C})$ и относительной влажности не

более 93% (без конденсата). В помещении для хранения принтера этикеток не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

7.2. Складирование упакованных принтеров чеков должно производиться не более чем в 2 яруса по высоте. Принтеры этикеток в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.

7.3. Принтеры этикеток могут транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с требованиями ГОСТ 23088-80, ГОСТ 12997-84, а также правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

7.4. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке принтера этикеток.

8. Размещение и установка принтера этикеток

8.1. Принтер этикеток должен быть установлен на прочной ровной поверхности и не должен подвергаться различного рода вибрациям и ударам.

8.2. Место расположения принтера этикеток должно быть защищено от прямых солнечных лучей, источников тепла, влажности и пыли.

8.3. При получении принтера этикеток необходимо проверять целостность упаковки.

8.4. При распаковке принтера этикеток необходимо проверять наличие комплекта поставки в соответствии с разделом 5, убедиться в отсутствии внешних дефектов, которые могли возникнуть в процессе транспортировки.

8.5. Перед установкой принтера этикеток необходимо:

произвести внешний осмотр принтера этикеток и его механизмов;

установить принтер этикеток на рабочее место. Освещенность рабочего места должна быть в пределах 400-500 лк при общем и комбинированном освещении;

Вставить вилку принтера этикеток в сетевую розетку с заземлением по схеме TN-S

9. Гарантии поставщика

9.1. Поставщик гарантирует работоспособность принтера этикеток в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада изготовителя.

9.2. Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов принтера этикеток, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.

9.3. Гарантийный ремонт принтера этикеток осуществляется по договору между потребителем и АСЦ.

9.4. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

при нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации принтера этикеток;

при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов принтера

этикеток; при нарушении пломб. **Гарантия не распространяется на узлы и части,**

требующие периодической замены в ходе обычной эксплуатации принтера, такие

как термоголовки, внешние блоки питания, интерфейсные кабели, батарейки и

компоненты перечисленных узлов и частей

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН:

Наименование изделия: Принтер Этикеток POScenter ITT-240/340

Серийный номер: _____ Дата продажи

«_____» _____ 20____ г.

Данные о компании продавце (название, адрес, контактные телефон и email):

Продавец (ФИО,

подпись): _____

—

ПЕЧАТЬ компании продавца:

МП _____

Покупатель (ФИО, подпись):

10. Учёт неисправностей при эксплуатации Принтера Этикеток

Дата и время отказа изделия или его отдельного блока	Характер неисправности (внешние проявления)	Причина отказа	Меры, принятые для устранения неисправности	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примеч.
1	2	3	4	5	6

Примечание: Форму заполняют в процессе эксплуатации принтера этикеток.

Графы 1 и 2 заполняются представителем потребителя, ответственным за эксплуатацию.

Графы 3-6 заполняются представителем АСЦ, осуществляющим техническое обслуживание.

ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://optposcenter.ru>sales@poscenter.pro

143421, Московская область, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, проезд Александра Невского, дом 4, офис 59/1 ООО «Центр-К»

Телефон/факс: +7(495) 215-12-24(многоканальный)

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей «Центр-К».

Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7(495) 215-12-24 (многоканальный)

E-mail: support@poscenter.pro

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон: +7(495) 215-12-24(многоканальный)

Телефон/факс: +7(495) 215-12-24

E-mail: sales@poscenter.pro

Дополнительную информацию можно скачать с сайта: www.optposcenter.ru

<https://goo.su/cKv>



<http://optposcenter.ru/>